

Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-30-V20-28AA-44

Cikkszám: 8093176

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	30
Középtávolság	44 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	3000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Tehetlenségi nyomaték	2.11 kgmm ²
Üresjárat hajtónyomaték	0.015 Nm
Átvihető forgatónyomaték	0.05 Nm
Terméksúly	94 g
Interfész kód, működtető szerkezet	V20
Interfész kód Motor In	28AA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis