


Csatlakozólap VMPA-FB-AP-1-P5

Cikkszám: 8093454

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	42 mm
Hossz	107.3 mm
Raszterméret	41 mm
Szelephelyek max. száma	4
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Vezérlőnyomás	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	155 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Alumínium présöntvény