

Memória kártya CAMC-M-MS-G32-G2

Cikkszám: 8094425

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...85 °C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tárolási kapacitás	32 GB
Használati útmutató	A készüléket kizárólag ipari és kereskedelmi használatra fejlesztették, tervezték és építették. A készülék magáncélú használata nem engedélyezett.
Kialakítás	microSDHC
Szerkezeti felépítés	MLC
Sebességsztály	10. osztály
Max. olvasási sebesség	70 MB/s
Max. írási sebesség	50 MB/s
Írási/törlési ciklusok száma	96 TBW