


Csatlakozó vezeték

NEBC-M12G8-E-2-N-B-LE8

Cikkszám: 8094480

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 61076-2-101
Engedély	c UL us - Listed (OL)
Tanúsítványt kiállító szerv	UL E474609
Vezetékmegjelölés	táblatartó nélkül
Terméksúly	105 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	kerek
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	8
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	8
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Kábel
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	8
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	8
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	2 A
Lökhőfeszültség-állóság	0.8 kV
Árnyékolás	nem
Kábelhossz	2 m
Vezetéktulajdonság	energialáncokhoz alkalmas
Vezeték vizsgálati feltételei	Vizsgálati feltételek kérésre
Hajlítási sugár, fix kábelvezetés	30 mm
Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés	30 mm
Kábelátmérő	6 mm
Kábelátmérő tűrése	± 0,2 mm

Jellemző	Érték
Kábelszerkezet	8 x 0,25 mm ²
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.25 mm ²
Vezetékvégek	lecsupaszított
Védettség	IP65 IP67
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...90 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-25 °C...90 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Kábelköpeny színe	ezüstszürke
Ház alapanyaga	TPE-U(PUR)
Ház színe	fekete
Csavaros rögzítés alapanyaga	Cink-présöntvény, nikkelezett
Tömítések alapanyaga	NBR
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz
Szigetelő hüvely alapanyaga	PP