


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-T42-60AB

Cikkszám: 8094949

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	43 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	3.2 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	9.5 Nm
Terméksúly	314 g
Interfészkód, működtető szerkezet	T42
Interfészkód Motor In	60AB
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis