


H-sín felfogás CAFM-X4-H

Cikkszám: 8095158

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	29 mm
Magasság	4,2 mm
Hossz	169 mm
Kialakítás	X4 verzió felfogósínhez
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-40 °C...85 °C
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...85 °C
Terméksúly	38 g
Rögzítés módja	reteszelés
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Adapterlap alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél