


**Gömbcsap**  
**VZBE-3/8-T-63-F-3L-F04-M-V15V15**  
Cikkszám: 8096944

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                                                                         | Érték                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerkezeti felépítés                                                                             | 3-utas gömbcsap<br>L-furat                                                                        |
| Működtetés módja                                                                                 | mechanikus                                                                                        |
| Tömítés elve                                                                                     | lágy                                                                                              |
| Beépítési helyzet                                                                                | tetszés szerint                                                                                   |
| Rögzítés módja                                                                                   | Vezetékbeszerelés                                                                                 |
| Armatúra csatlakozó                                                                              | 3/8 NPT                                                                                           |
| Kapcsolóállás-kijelző                                                                            | Rés iránya = áramlási irány                                                                       |
| Karimafuratkép                                                                                   | F04                                                                                               |
| Belső Ø                                                                                          | 11 mm                                                                                             |
| DN névleges szélesség                                                                            | 10                                                                                                |
| Szelepfunkció                                                                                    | 3/2                                                                                               |
| Áramlási irány                                                                                   | megfordítható                                                                                     |
| Névleges nyomás, PN armatúra                                                                     | 63                                                                                                |
| Leszakadási nyomaték a névleges nyomáshoz tartozó nyomáskülönbségnél – PN ferdeülékes szerelvény | 9.6 Nm                                                                                            |
| Szabvány alapján                                                                                 | ASME B1.20.1<br>ISO 5211                                                                          |
| Közeg                                                                                            | Gőz<br>Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [---] szerint<br>Inert gázok<br>Víz<br>semleges folyadékok |
| Közeghőmérséklet                                                                                 | -20 °C...200 °C                                                                                   |
| Kv átfolyás, L típus                                                                             | 1.2 m³/h                                                                                          |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                                                            | RoHS-kompatibilis                                                                                 |
| LABS konformitás                                                                                 | VDMA24364-Zone III                                                                                |
| Ház alapanyaga                                                                                   | Öntött rozsdamentes acél                                                                          |
| Ház anyagszáma                                                                                   | 1.4408                                                                                            |
| Üléktömítés alapanyaga                                                                           | PTFE                                                                                              |

| Jellemző                     | Érték                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tömítések alapanyaga         | PTFE                                                                   |
| Golyó alapanyaga             | Öntött rozsdamentes acél                                               |
| Golyó anyagszáma             | 1.4408                                                                 |
| Tengely alapanyaga           | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                     |
| Tengely anyagszáma           | 1.4401                                                                 |
| Terméksúly                   | 700 g                                                                  |
| Engedély                     | CRN                                                                    |
| Robbanásvédelem              | 1. zóna (ATEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>21. zóna (ATEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel                                   |