



# Adapter NEFM-REG6-K-0.5-B-REG6

Cikkszám: 8097196

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                         | Érték                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kiegészítő funkciók                              | telephez                                                            |
| Terméksúly                                       | 66 g                                                                |
| 1. elektromos csatlakozó, funkció                | Terepikészülék-oldal                                                |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás            | szögletes                                                           |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód       | Aljzat                                                              |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés         | egyenes                                                             |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika    | RE csatlakozóalak                                                   |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma     | 6                                                                   |
| 1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk    | 6                                                                   |
| 2. elektromos csatlakozó, funkció                | Vezérlésoldal                                                       |
| 2. elektromos csatlakozó, kivétel                | szögletes                                                           |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód      | Csatlakozó                                                          |
| 2. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés         | egyenes                                                             |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika    | RE csatlakozóalak                                                   |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma     | 6                                                                   |
| 2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek | 6                                                                   |
| DC üzemi feszültségi tartomány                   | 0 V...30 V                                                          |
| Üzemi feszültségi tartomány, AC                  | 0 V...30 V                                                          |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on                       | 1.6 A                                                               |
| Lökőfeszültség-állóság                           | 2 kV                                                                |
| Árnyékolás                                       | igen                                                                |
| Kábelhossz                                       | 0.5 m                                                               |
| Vezetéktulajdonság                               | Alap kivétel                                                        |
| Vezeték vizsgálati feltételei                    | Vizsgálati feltételek kérésre                                       |
| Hajlítási sugár, fix kábelvezetés                | 68 mm                                                               |
| Kábelátmérő                                      | 6.8 mm                                                              |
| Kábelszerkezet                                   | 4 x (2 x 0,081 mm <sup>2</sup> ) + 1 x (2 x 0,205 mm <sup>2</sup> ) |

| Jellemző                                          | Érték                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Névleges vezeték-keresztmetszet                   | 0.081 mm <sup>2</sup><br>0.205 mm <sup>2</sup><br>AWG24<br>AWG28 |
| Védettség                                         | IP20                                                             |
| Megjegyzés a védettségről                         | szerelt állapotban                                               |
| Környezeti hőmérséklet                            | -40 °C...80 °C                                                   |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | az EU RoHS irányelve szerint                                     |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint                     |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-Zone III                                               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések             | RoHS-kompatibilis                                                |
| Szennyezettségi fok                               | 3                                                                |
| KBK korrózióállósági osztály                      | 0 - nincs korróziós igénybevétel                                 |
| Kábelköpeny alapanyaga                            | PVC                                                              |
| Kábelköpeny színe                                 | fekete                                                           |
| Ház alapanyaga                                    | PVC                                                              |
| Ház színe                                         | szürke                                                           |
| Szigetelő hüvely alapanyaga                       | PVC                                                              |