


Adapter NEFM-REG6-K-0.5-R3G8

Cikkszám: 8097197

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Terméksúly | 56 g |
| 1. elektromos csatlakozó, funkció | Terepikészülék-oldal |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás | szögletes |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód | Aljzat |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés | egyenes |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika | RE csatlakozóalak |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma | 6 |
| 1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk | 6 |
| 2. elektromos csatlakozó, funkció | Vezérlésoldal |
| 2. elektromos csatlakozó, kivitel | szögletes |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód | Csatlakozó |
| 2. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés | egyenes |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika | RJ45 |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma | 8 |
| 2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek | 6 |
| DC üzemi feszültségi tartomány | 0 V...30 V |
| Üzemi feszültségi tartomány, AC | 0 V...30 V |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on | 1.6 A |
| Lököfeszültség-állóság | 2 kV |
| Árnyékolás | igen |
| Kábelhossz | 0.5 m |
| Vezetéktulajdonság | Alap kivitel |
| Vezeték vizsgálati feltételei | Vizsgálati feltételek kérésre |
| Hajlítási sugár, fix kábelvezetés | 68 mm |
| Kábelátmérő | 6.8 mm |
| Kábelszerkezet | 4 x (2 x 0,081 mm ²) + 1 x (2 x 0,205 mm ²) |

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Névleges vezeték-keresztmetszet | 0.081 mm ² 0.205 mm ² AWG24 AWG28 |
| Védettség | IP20 |
| Megjegyzés a védettségről | szertelt állapotban |
| Környezeti hőmérséklet | -40 °C...80 °C |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az EU RoHS irányelve szerint |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Szennyezettségi fok | 3 |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós igénybevétel |
| Kábelköpeny alapanyaga | PVC |
| Kábelköpeny színe | fekete |
| Ház alapanyaga | PVC |
| Ház színe | szürke |
| Szigetelő hüvely alapanyaga | PVC |