



# Csatlakozó vezeték NEBS-M12G5-ES-15-LE5

Cikkszám: 8097576

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                         | Érték                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Vezetékmegjelölés                                | 2x táblatartóval                        |
| Terméksúly                                       | 828 g                                   |
| 1. elektromos csatlakozó, funkció                | Terepikészülék-oldal                    |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás            | kerek                                   |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód       | Aljzat                                  |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés         | egyenes                                 |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika    | M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma     | 5                                       |
| 1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk    | 5                                       |
| 1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa        | Csavaros rögzítés                       |
| 2. elektromos csatlakozó, funkció                | Vezérlésoldal                           |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód      | Kábel                                   |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika    | nyitott vég                             |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma     | 5                                       |
| 2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek | 5                                       |
| DC üzemi feszültségi tartomány                   | 0 V...60 V                              |
| Üzemi feszültségi tartomány, AC                  | 0 V...48 V                              |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on                       | 4 A                                     |
| Lökőfeszültség-állóság                           | 1.5 kV                                  |
| Árnyékolás                                       | igen                                    |
| Kábelhossz                                       | 15 m                                    |
| Vezetéktulajdonság                               | energialáncokhoz alkalmas               |
| Vezeték vizsgálati feltételei                    | Vizsgálati feltételek kérésre           |
| Hajlítási sugár, fix kábelvezetés                | 26 mm                                   |
| Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés         | 52 mm                                   |
| Kábelátmérő                                      | 5.25 mm                                 |
| Kábelátmérő tűrése                               | ± 0,2 mm                                |
| Kábelszerkezet                                   | 5 x 0,34 mm <sup>2</sup>                |
| Névleges vezeték-keresztmetszet                  | 0.34 mm <sup>2</sup>                    |

| Jellemző                                              | Érték                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Vezetékvégek                                          | levágott tompa                               |
| Védettség                                             | IP65<br>IP67                                 |
| Megjegyzés a védettségről                             | szerelt állapotban                           |
| Környezeti hőmérséklet                                | -40 °C...80 °C                               |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -25 °C...60 °C                               |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)       | az EU RoHS irányelve szerint                 |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)     | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| LABS konformitás                                      | VDMA24364-B2-L                               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                 | RoHS-kompatibilis                            |
| Szennyezettségi fok                                   | 3                                            |
| Kábelköpeny alapanyaga                                | TPE-U(PUR)                                   |
| Kábelköpeny színe                                     | fekete                                       |
| Tömítések alapanyaga                                  | NBR                                          |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga                    | Nikkelezett és aranyozott bronz              |
| Szigetelő hüvely alapanyaga                           | PP                                           |