

Adaptív megfogó fej DHAS-GA-B22-S

Cikkszám: 8097634

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Adaptív megfogó fej kivitele	Standard
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Vegye figyelembe a közeggel érintkező anyagok ellenállását
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...180 °C
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	189 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	158 N
Terméksúly	18 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Sapka alapanyaga	VMQ (szilikon)