

Csatlakozólap VABS-P16-10S-M5

Cikkszám: 8097804

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	26 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Különleges tulajdonságok	oxigénkompatibilis a DIN EN 1797 szerint
Szelephelyek max. száma	1
Üzemi nyomás	0 bar...7 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:3:4] szerint Inert gázok Levegő Oxigén Nitrogén
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges maximális részecskeméret: 5 µm
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 60% nem kondenzáló
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	25 g
Rögzítés módja	átmenő furattal belső menettel
1. pneumatikus csatlakozás	M5
2. pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet