


# Sorolható tömb

## CPX-M-GE-EV-W-M12-5POL

Cikkszám: 8098391

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Rögzítés módja                        | Ferde csavarozás                       |
| Terméksúly                            | 266 g                                  |
| KBK korrózióállósági osztály          | 0 - nincs korróziós igénybevétel       |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                         |
| Engedély                              | c UL - Recognized (OL)                 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                      |
| Ház alapanyaga                        | Alumínium présöntvény                  |
| Elektromos csatlakozó                 | 5 pólusú<br>Aljzat<br>L-kódos<br>M12x1 |
| Max. áramellátás                      | 16 A                                   |
| Tápegység                             | Rendszertovábbítás                     |