


Szerelőlap

VABS-B14-270-FF14

Cikkszám: 8098891

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	A csatlakozások 270°-kal elforgatva
Üzemi nyomás	1.5 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapágyhőmérséklet	-20 °C...60 °C
Közeghőmérséklet	-20 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Terméksúly	255.5 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
2. pneumatikus csatlakozó	1/4-es karima NAMUR csatlakozással
4. pneumatikus csatlakozó	1/4-es karima NAMUR csatlakozással
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet