

Lefúvólap
VABF-B14-M3-N14
Cikkszám: 8099627

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás	1.5 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapágyhőmérséklet	-20 °C...80 °C
Közeghőmérséklet	-20 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Terméksúly	280.5 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	1/4 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	1/4-es karima NAMUR csatlakozással
4. pneumatikus csatlakozó	1/4-es karima NAMUR csatlakozással 1/4 NPT
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szabályozó ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet