

Pozíció jelző SAMH-F12-MK-A2

Cikkszám: 8101084

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	2 közelítéskapcsoló robbanásvédelemmel és magas IP védettséggel
Robbanásvédelem	2. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Használati útmutató	A VZXA ferdeülékes szeleppel együtt használva a teljes termék SIL- engedélye érvénytelen.
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	151 g
Tömítések alapanyaga	EPDM
Ház alapanyaga	Alumínium Megerősített PA
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III