

Csavarzat
NLFA-D-U14-K1.6-PP-P10
Cikkszám: 8104285

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kötegméret	10
Szerkezeti felépítés	Tömlő rögzítése bilincscsatlakozással
Kialakítás	egyenes forma
Méret	ø 8 mm
Folyadék csatlakozás	UNF1/4-28
2. folyadékcsatlakozás	külső Ø 1,6 mm (1/16") csőhöz
Közeg	Folyékony közeg Gáznemű közeg
Közeggel kapcsolatos megjegyzések	Vegye figyelembe a közeggel érintkező alapanyagok ellenálló képességét
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.075 MPa...0.6 MPa -0.75 bar...6 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-10.875 psi...87 psi
Közeghőmérséklet	0 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Tömítés elve	kemény
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Névleges meghúzási nyomaték	15 Ncm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 15%
Terméksúly	0.53 g
közeggel érintkező anyagok	PP
Beacsavarható tengelycsap alapanyaga	Megerősített PA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Használati útmutató	Lásd az alkalmazás jegyzeteit (elérhető a festo.com támogatási portálon)