

Adagolótű készlet

VAVN-N-A1.6-06-30-V1-P10

Cikkszám: 8104290

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kötegméret	10
Az adagolótű külső átmérője	1.6 mm
Az adagolótű hossza	30 mm
Az adagolótű névleges szélessége	0.6 mm
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Folyadék csatlakozás	Szorítócsatlakozó
Közeg	Folyékony közeg Gáznemű közeg
Közeggel kapcsolatos megjegyzések	Vegye figyelembe a közeggel érintkező alapanyagok ellenálló képességét maximális részecskeméret: 5 µm
Üzemi nyomás	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	4.76 l/min
Normál névleges térfogatárammal kapcsolatos megjegyzések	1 -> 0 bar nyomáseséssel (gáznemű közeg)
Kv átfolyás	0.01 m³/h
Megjegyzés a Kv térfogatáramhoz	Közepes vízhez
Közeghőmérséklet	5 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Csapágyhőmérséklet	-20 °C...70 °C
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	4.1 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Adagoló tű alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Adagolótű anyagszáma	1.4404
közeggel érintkező anyagok	erősen ötvöztött rozsdamentes acél