

Adagolótű készlet

VAVN-N-A1.6-03-30-F-V-V1-P10

Cikkszám: 8104295

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kötegméret	10
Az adagolótű külső átmérője	1.6 mm
Az adagolótű hossza	30 mm
Az adagolótű névleges szélessége	0.3 mm
Az adagolótű kivitele	letöréssel kúpos kivitelben
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Folyadék csatlakozás	Szorítócsatlakozó
Közeg	Folyékony közeg Gáznemű közeg
Közeggel kapcsolatos megjegyzések	Vegye figyelembe a közeggel érintkező alapanyagok ellenálló képességét maximális részecskeméret: 5 µm
Üzemi nyomás	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	1.37 l/min
Normál névleges térfogatárammal kapcsolatos megjegyzések	1 -> 0 bar nyomáseséssel (gáznemű közeg)
Kv átfolyás	0.003 m³/h
Megjegyzés a Kv térfogatáramhoz	Közepes vízhez
Közeghőmérséklet	5 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	3.9 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Adagoló tű alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Adagolótű anyagszáma	1.4404
közeggel érintkező anyagok	erősen ötvöztött rozsdamentes acél