


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D19-38AA

Cikkszám: 8105863

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	1.1 Nm
Terméksúly	121 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D19
Interfész kód Motor In	38AA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis