

# Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-P8-38A-60RA

Cikkszám: 8105914

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték             |
|---------------------------------------|-------------------|
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint   |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L    |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C    |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%           |
| Védettség                             | IP40              |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C    |
| Átvihető forgatónyomaték              | 12.5 Nm           |
| Terméksúly                            | 149 g             |
| Interfész kód, működtető szerkezet    | P8-38A            |
| Interfész kód Motor In                | 60RA              |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |