


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-P8-38A-70AA

Cikkszám: 8105920

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	12.5 Nm
Terméksúly	203 g
Interfész kód, működtető szerkezet	P8-38A
Interfész kód Motor In	70AA 70AB
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis