


Közelítéskapcsoló SDBF-FAS-1L-PU-K-9-N-LE

Cikkszám: 8106571

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	kerek horonyhoz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Méreték	Pozíció
Mérési elv	magnetorezisztív
Környezeti hőmérséklet	-4 °F...176 °F
Kapcsolókimenet	PNP
Kapcsolóelem-funkció	Záró
Bekapcsolási idő	4 µs
Max. kimeneti áram	200 mA
Max. DC kapcsolási kapacitás	4.8 W
Feszültségesés	1 V
Rövidzárlat elleni védelem	igen
DC üzemi feszültségi tartomány	6 V...24 V
Póluscsera elleni védelem	igen
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Kábel
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	3
Csatlakozó kimenet iránya	mentén
Kábelköpeny színe	fekete
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Rögzítés módja	becsavarozva hosszirányba betolható a horonyba
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Ház színe	áttetsző
Kapcsolásiállapot kijelző	LED
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-20 °C...80 °C
Védettség	NEMA 6
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III