



Sorkapocs NECC-L8G5-C1

Cikkszám: 8106756

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kábelkimenet	egyenes
Terméksúly	3.8 g
Kötegméret	1
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	L8 csatlakozóalak
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	5
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	dugaszolt
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Rugós kapocs
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...300 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	8 A
Lökőfeszültség-állóság	1.6 kV
Árnyékolás	nem
Névleges vezeték-keresztmetszet	AWG28 - 16
Védettség	IP20
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...115 °C
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Ház alapanyaga	PA
Ház színe	fekete