


Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-50-D19-38AA-78

Cikkszám: 8107032

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	12.1 kgmm ²
Üresjáratú hajtónyomaték	0.01 Nm
Átvihető forgatónyomaték	1 Nm
Terméksúly	600 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D19
Interfész kód Motor In	38AA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis