


# Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-86-D50-80PB-102

Cikkszám: 8107089

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	86
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	175 kgmm <sup>2</sup>
Üresjáratú hajtónyomaték	0.25 Nm
Átvihető forgatónyomaték	9.5 Nm
Terméksúly	2500 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D50
Interfész kód Motor In	80PB 80R
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis