

Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-P4-28B-40RA

Cikkszám: 8107708

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	0.7 Nm
Terméksúly	50 g
Interfész kód, működtető szerkezet	P4-28B
Interfész kód Motor In	40RA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis