


# Elektronikus modul VMPA14-FB-EMG-8-S

Cikkszám: 8108547

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                            | Érték                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnosztika                                        | Szelepek feszültséghiánya                                                                       |
| Szelephelyek max. száma                             | 4                                                                                               |
| A szeleptekercsek maximális száma                   | 7                                                                                               |
| Paraméterezés                                       | Üzembiztos csatornánként<br>Csatornánkénti kényszerítés<br>Üres mód csatornánként<br>Felügyelet |
| Póluscserre elleni védelem                          | igen                                                                                            |
| Elektronika/érzékelők DC üzemi feszültségtartománya | 18 V...30 V                                                                                     |
| DC üzemi feszültségtartomány, terhelési feszültség  | 18 V...30 V                                                                                     |
| Belső áramfogyasztás terhelési feszültség esetén    | 6.5 mA                                                                                          |
| Belső teljesítményfelvétel üzemi feszültségen       | 17 mA                                                                                           |
| A kimenetek maximális száma                         | 7                                                                                               |
| A bemenetek maximális száma                         | 1                                                                                               |
| Névleges felvevő áram mágnesetekercsenként          | 58 mA - 24 ms                                                                                   |
| Névleges áram áramcsökkentéssel                     | 25 mA 24 ms után                                                                                |
| Elektromos leválasztó csatorna - belső busz         | igen                                                                                            |
| KBK korrózióállósági osztály                        | 1 - alacsony korróziónak való kitettség<br>(beépített állapotban)                               |
| LABS konformitás                                    | VDMA24364-Zone III                                                                              |
| Környezeti hőmérséklet                              | -5 °C...50 °C                                                                                   |
| Terméksúly                                          | 30 g                                                                                            |
| Elektromos vezérlés                                 | Terepibusz                                                                                      |
| Ház alapanyaga                                      | POM                                                                                             |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések               | RoHS-kompatibilis                                                                               |