


Fordító hajtómű KDFP-DFPD

Cikkszám: 8108611

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	Fogasléc/fogaskerék
Működési mód	kettős működésű egyszeres működésű
Állítóhajtás mérete	10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300
Karimafuratkép	F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16
Elfordítási szög	90 deg
Környezeti hőmérséklet	-50 °C...150 °C
Üzemi nyomás	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Terméksúly	1 kg...100 kg
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis