

# Mágnestekercs VACC-S18-35-K4-1U-EX4ME

Cikkszám: 8109389

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                          | Érték                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Működtetés módja                                  | elektromos                                                                                                                                           |
| Beépítési helyzet                                 | tetszés szerint                                                                                                                                      |
| Kapcsolóállás-kijelző                             | nem                                                                                                                                                  |
| Bekapcsolási időtartam                            | 100%                                                                                                                                                 |
| Szigetelési osztály                               | H                                                                                                                                                    |
| Tekercsparaméterek                                | 24 V DC: 3,5 W<br>24 V AC: 50/60 Hz, 3,5 VA teljesítmény                                                                                             |
| Megengedett feszültségingadozások                 | -15% / +10%                                                                                                                                          |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | az EU RoHS irányelve szerint                                                                                                                         |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság EX előírásai szerint (UK-X)<br>az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint (UK-R)                                             |
| Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély             | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX)                                                                                     |
| Robbanásvédelem                                   | 1. zóna (ATEX)<br>1. zóna (IEC-EX)<br>1. zóna (UKEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>21. zóna (ATEX)<br>21. zóna (IEC-EX)<br>21. zóna (UKEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| Tanúsítványt kiállító szerv                       | TÜV 21 UKEX 7017 X                                                                                                                                   |
| ATEX-kategória, gáz                               | II 2G                                                                                                                                                |
| ATEX-kategória, por                               | II 2D                                                                                                                                                |
| Robbanóképes gázok elleni védelem                 | Ex eb mb IIC T* Gb                                                                                                                                   |
| Robbanóképes porok elleni védelem                 | Ex tb IIIC T*°C Db                                                                                                                                   |
| Ex környezeti hőmérséklet                         | T5/T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6/T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C                                                                                         |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-Zone III                                                                                                                                   |
| Védettség                                         | IP66                                                                                                                                                 |
| Terméksúly                                        | 580 g                                                                                                                                                |
| Elektromos csatlakozó                             | Szorító doboz, kábelbevezető menet M20x1,5                                                                                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések             | RoHS-kompatibilis                                                                                                                                    |