

Mágnestekercs
VACC-S13-18-K4-3U-EX4ME
Cikkszám: 8109398

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés módja	elektromos
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kapcsolóállás-kijelző	nem
Bekapcsolási időtartam	100%
Szigetelési osztály	H
Tekercsparaméterek	230 V DC: 1,8 W 230 V AC: 40/65 Hz, 1,8 VA teljesítmény
Megengedett feszültségingadozások	-15% / +10%
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU robbanásvédelmi irányelve (ATEX) szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EX előírásai szerint (UK-X) az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint (UK-R)
Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 1. zóna (IEC-EX) 1. zóna (UKEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 21. zóna (IEC-EX) 21. zóna (UKEX) 22. zóna (ATEX)
Tanúsítványt kiállító szerv	IECEx BVS 15.0075X TÜV 21 UKEX 7015 X
ATEX-kategória, gáz	II 2G
ATEX-kategória, por	II 2D
Robbanóképes gázok elleni védelem	Ex eb mb IIC T* Gb
Robbanóképes porok elleni védelem	Ex tb IIIC T*°C Db
Ex környezeti hőmérséklet	T4/T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5/T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6/T85°C: -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP65
Terméksúly	330 g

Jellemző	Érték
Elektromos csatlakozó	Szorító doboz, kábelbevezető menet M20x1,5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis