

Elektronikus modul VMPA-MPM-EMM-P5

Cikkszám: 8111881

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max. száma	1
A szeleptekercsek maximális száma	1
Póluscserre elleni védelem	igen
Kiegészítő funkciók	nyomásfelfuttató szelephez
DC üzemi feszültségtartomány, terhelési feszültség	21.6 V...26.4 V
Névleges felvevő áram mágnesekercsenként	60 mA - 30 ms
Névleges áram áramcsökkentéssel	22 mA 30 ms után
Elektromos leválasztó csatorna - belső busz	nem
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség (beépített állapotban)
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	20 g
Elektromos vezérlés	Többpólusú
Ház alapanyaga	POM
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis