

# Dugaszolható csatlakozó NPQE-D-Q14-E-P5

Cikkszám: 8113119

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték   |
|--|---|
| Méret  | Standard  |
| Névleges szélesség                           | 13 mm   |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                 |
| Kialakítás                                   | egyenes forma                                   |
| Kötegméret                                   | 5   |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                   |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar       |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...116 psi                           |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges                       |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 1 - alacsony korrózióknak való kitétség         |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-Zone III                              |
| Tiszta szoba osztály                         | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint               |
| Környezeti hőmérséklet                       | -5 °C...60 °C                                   |
| Terméksúly                                   | 19.88 g   |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | 14 mm külső Ø-jű tömlőhöz                       |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 14 mm külső Ø-jű tömlőhöz                       |
| Oldógyűrű színe                              | kék   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                               |
| Ház alapanyaga                               | PBT   |
| Oldógyűrű alapanyaga                         | POM   |
| Tömlőtömítés alapanyaga                      | NBR   |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga             | Rozsdamentes acél                               |