

# Dugaszolható T-csatlakozó NPQE-T-Q3-Q4-P10

Cikkszám: 8113136

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Méret                                        | Mini                                            |
| Névleges szélesség                           | 2.2 mm                                          |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                 |
| Kialakítás                                   | T forma                                         |
| Kötegméret                                   | 10                                              |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                   |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar       |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...116 psi                           |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges                       |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 1 - alacsony korróziónak való kitettség         |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-Zone III                              |
| Tiszta szoba osztály                         | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint               |
| Környezeti hőmérséklet                       | -5 °C...60 °C                                   |
| Terméksúly                                   | 3.31 g                                          |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | 3 mm külső Ø-jű tömlőhöz                        |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 4 mm külső Ø-jű tömlőhöz                        |
| Oldógyűrű színe                              | kék                                             |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                               |
| Ház alapanyaga                               | PBT                                             |
| Oldógyűrű alapanyaga                         | POM                                             |
| Tömlőtömítés alapanyaga                      | NBR                                             |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga             | Rozsdamentes acél                               |