

Biztosító kapocs
NPAP-QE-S-Q6-P10
Cikkszám: 8113229

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kötegméret	10
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...116 psi
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Tiszta szoba osztály	Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
Terméksúly	0.07 g
Pneumatikus csatlakozó	6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis