

Mágnestekercs
VACC-S13-11-K4-1-NM4A
Cikkszám: 8114078

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés módja	elektromos
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kapcsolóállás-kijelző	nem
Bekapcsolási időtartam	100%
szükséges energiafogyasztás	16 mA
Szigetelési osztály	H
Max. Pi bemeneti teljesítmény	1,2 W
Max. bemeneti feszültség - Ui	32 V
Max. Ii bemeneti áram	0,2 A
Tekercsparaméterek	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
effektív belső Ci kapacitás	elhanyagolhatóan kicsi
effektív belső induktivitás, Li	elhanyagolhatóan kicsi
Megengedett feszültség-ingadozások	-15% / +10%
Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Robbanásvédelem	1. zóna (BR) 21. zóna (BR)
Tanúsítványt kiállító szerv	DNV 17.0043X
Robbanóképes gázok elleni védelem	Ex ia IIC T6, T5 Gb
Robbanóképes porok elleni védelem	Ex ia IIIC T80°C, T95°C IP65 Db
Ex környezeti hőmérséklet	T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP65
Terméksúly	330 g
Elektromos csatlakozó	Szorító doboz, kábelbevezető menet M20x1,5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis