


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D32-50GA

Cikkszám: 8117072

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	5.87 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	6.5 Nm
Terméksúly	446 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D32
Interfész kód Motor In	50GA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis