# Mágnestekercs
# VACC-S18-35-K4-2U-NM4ME

Cikkszám: 8118174

## Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---|
| Működtetés módja | elektromos |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Kapcsolóállás-kijelző | nem |
| Bekapcsolási időtartam | 100% |
| Szigetelési osztály | H |
| Tekercsparaméterek | 110 V AC: 50/60 Hz, 3,5 VA teljesítmény<br>110 V DC: 3,5 W |
| Megengedett feszültségingadozások | -15% / +10% |
| Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély | EPL Db (BR)<br>EPL Gb (BR) |
| Robbanásvédelem | 1. zóna (BR)<br>21. zóna (BR) |
| Tanúsítványt kiállító szerv | INMETRO DNV 19.0135X |
| Robbanóképes gázok elleni védelem | Ex eb mb IIC T6, T5 Gb |
| Robbanóképes porok elleni védelem | Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db |
| Ex környezeti hőmérséklet | T5, T95°C: –25°C <= Ta <= +60°C<br>T6, T80°C: -25°C <= Ta <= +50°C |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Védettség | IP66 |
| Terméksúly | 580 g |
| Elektromos csatlakozó | Szorító doboz, kábelbevezető menet M20x1,5 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |