

Mágnestekercs
VACC-S18-120-K4-7-NM4ME
Cikkszám: 8118175

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés módja	elektromos
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kapcsolóállás-kijelző	nem
Bekapcsolási időtartam	100%
Szigetelési osztály	H
Tekercsparaméterek	48 V DC: 12,0 W
Megengedett feszültségingadozások	-15% / +10%
Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Robbanásvédelem	1. zóna (BR) 21. zóna (BR)
Tanúsítványt kiállító szerv	INMETRO DNV 19.0135X
Robbanóképes gázok elleni védelem	Ex eb mb IIC T4 Gb
Robbanóképes porok elleni védelem	Ex tb IIIC T120°C Db
Ex környezeti hőmérséklet	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP66
Terméksúly	580 g
Elektromos csatlakozó	Szorító doboz, kábelbevezető menet M20x1,5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis