

Mágnestekercs
VACC-S18-35-K4-1UF-KS4ME
Cikkszám: 8118316

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés módja	elektromos
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kapcsolóállás-kijelző	nem
Belső biztosíték	Biztosító
Bekapcsolási időtartam	100%
Szigetelési osztály	H
Tekercsparaméterek	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, 3,5 VA teljesítmény
Megengedett feszültségingadozások	-15% / +10%
Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Robbanásvédelem	1. zóna (KR) 21. zóna (KR)
Tanúsítványt kiállító szerv	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Robbanóképes gázok elleni védelem	Ex e mb IIC T5, T6
Robbanóképes porok elleni védelem	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
Ex környezeti hőmérséklet	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP66
Terméksúly	580 g
Elektromos csatlakozó	Szorító doboz, kábelbevezető menet M20x1,5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis