

Mágnestekercs
VACC-S13-18-K4-1UF-NM4ME
Cikkszám: 8118327

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés módja	elektromos
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kapcsolóállás-kijelző	nem
Belső biztosíték	Biztosító
Bekapcsolási időtartam	100%
Szigetelési osztály	H
Tekercsparaméterek	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, 1,8 VA teljesítmény
Megengedett feszültségingadozások	-15% / +10%
Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Robbanásvédelem	1. zóna (BR) 21. zóna (BR)
Tanúsítványt kiállító szerv	INMETRO DNV 17.0042X
Robbanóképes gázok elleni védelem	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Robbanóképes porok elleni védelem	Ex tb IIIC T85°C, T95°C, T130°C Db
Ex környezeti hőmérséklet	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP65
Terméksúly	330 g
Elektromos csatlakozó	Szorító doboz, kábelbevezető menet M20x1,5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis