

# Mágnestekercs VACC-S13-18-K4-3U-NE4ME

Cikkszám: 8118331

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Működtetés módja                      | elektromos                                                                                       |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                                                                  |
| Kapcsolóállás-kijelző                 | nem                                                                                              |
| Bekapcsolási időtartam                | 100%                                                                                             |
| Szigetelési osztály                   | H                                                                                                |
| Tekercsparaméterek                    | 230 V DC: 1,8 W<br>230 V AC: 40/65 Hz, 1,8 VA teljesítmény                                       |
| Megengedett feszültségingadozások     | -15% / +10%                                                                                      |
| Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély | EPL Db (CN)<br>EPL Gb (CN)                                                                       |
| Robbanásvédelem                       | 1. zóna (CN)<br>21. zóna (CN)                                                                    |
| Tanúsítványt kiállító szerv           | GYJ23.1170X                                                                                      |
| Robbanóképes gázok elleni védelem     | Ex eb mb IIC T6... T4 Gb                                                                         |
| Robbanóképes porok elleni védelem     | Ex tb IIIC T85°C... T130°C Db                                                                    |
| Ex környezeti hőmérséklet             | T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III                                                                               |
| Védettség                             | IP65                                                                                             |
| Terméksúly                            | 330 g                                                                                            |
| Elektromos csatlakozó                 | Szorító doboz, kábelbevezető menet M20x1,5                                                       |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                                                |