


Elővezérlő szelep MGXDH-3/2-1.2-24DC-KS

Cikkszám: 8118342

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	3/2 zárva monostabil
Működtetés módja	elektromos
Üzemi nyomás	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
Szerkezeti felépítés	Bekapcsoló szelep
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Tanúsítványt kiállító szerv	21-GA4BO-0068X 21-GA4BO-0069X
Robbanóképes gázok elleni védelem	Ex db IIC T6...T3 Gb
Robbanóképes porok elleni védelem	Ex tb IIIC T85°C Db
Ex környezeti hőmérséklet	-65°C ~+40°C T6 -65°C ~+55°C T5 -65°C ~+60°C T4
Védettség	IP66
Kézi segédműködtetés	reteszelő
Áramlásirány	nem reverzibilis
Bekapcsolási időtartam	100%
Szigetelési osztály	H
Tekercsparaméterek	24 V DC: 3,0 W
Megengedett frekvenciaingadozások	+/- 10%
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Rögzítés módja	CNOMO
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis