

Megfogó pofa DHAS-GG-B18-16-A1

Cikkszám: 8119108

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kialakítás	mikrotiter lemezekhez
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	0 - 100%
Környezeti hőmérséklet	0 °C...40 °C
Terméksúly	24,4 g
Rögzítés módja	M3 belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Megfogó pofák alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Hengeres csap alapanyaga	Rugóacél