

Központosító hüvely ZBH-5-M4

Cikkszám: 8119593

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	5
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kötegméret	10
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú rezes, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaiag nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Terméksúly	0.1 g
Rögzítés módja	átmenő furattal az M4 csavarhoz
Hüvely alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél