

Csatlakozó tömb

VABM-C12-6M-M5-M3-10

Cikkszám: 8122794

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	20 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Csatlakozás lentről
Szelephelyek max. száma	10
Üzemi nyomás	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:4:1] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	maximális részecskeméret: 5 µm
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	5 °C...50 °C
Terméksúly	49.5 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	M5
2. pneumatikus csatlakozó	M3
3. pneumatikus csatlakozás	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécs alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet