


Csatlakozólap VABS-K2-10S-16-U14-P

Cikkszám: 8122828

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	10
Névleges szélesség	1.6 mm
Folyadék csatlakozás	1/4-28 UNF-2B belső menet
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Csatlakozás iránya oldalt
Szelephelyek max. száma	1
Áramlásirány	nem reverzibilis
Üzemi közeg	Folyékony közeg Gáznemű közeg
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Vegye figyelembe a közeggel érintkező anyagok ellenállását
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Közeghőmérséklet	0 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Szeleprögzítés max. meghúzási nyomatéka	0.2 Nm
Max. meghúzási nyomaték	0.6 Nm
Terméksúly	7 g
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal
Szeleprögzítés típusa	belső menettel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	PEEK