


Csatlakozó vezeték NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Cikkszám: 8122832

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A szeleptekercsek maximális száma	1
Vezetékmegjelölés	táblatartó nélkül
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	2 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal Kapcsolókimenet
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Kábel aljzattal
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	HP csatlakozóalak
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	2
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	2
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Push-pull reteszelő mechanizmussal, hogy megakadályozza a véletlen behúzást
2. elektromos csatlakozó, funkció	Tápegység Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	2x egyeres
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	2
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	2
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...24 V
Árnyékolás	nem
Üzemeléssel kapcsolatos megjegyzések	Csak külső teljesítménycsökkentéssel üzemeltesse
Kábelhossz	0.3 m
Vezetéktulajdonság	statikus alkalmazásokhoz
Hajlítási sugár, fix kábelvezetés	11 mm
Kábelátmérő	0.96 mm
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis

Jellemző	Érték
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
Ház alapanyaga	PEEK
Ház színe	szürke
Szigetelő hüvely alapanyaga	PVC