


Szelep
VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN
Cikkszám: 8122932

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	601 l/min
Üzemi nyomás	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Védettség	IP65
Tanúsítványt kiállító szerv	TÜV 968/V 1251.00/24
Biztonsági funkció	Biztonságos légtelenítés
Safety Integrity Level (SIL)	SIL 3 nagy igényű üzemmódig SIL 3 alacsony igényű üzemmódig
Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés	0 - 0,8 MPa külső vezérlőlevegővel
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis