


Adapter készlet DADG-AK-F9-1

Cikkszám: 8125947

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	1
Szabvány alapján	VDI/VDE 3847-2
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Névleges üzemi nyomás	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Harmatpont min. 10 °C-kal a környezeti és közeghőmérséklet alatt Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Terméksúly	187 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Adapter alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Adapterlap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált
Tömítések alapanyaga	NBR
Csavarok alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél